


서브-베이스 VMPA2-IC-AP-1-EX2

Part Number(&P): 545449

FESTO

For valve terminal MPA-S.



자료 시트

특징	값
폭	30.5 mm
길이	107.3 mm
격자 치수	21 mm
작동 압력	3 ... 8 bar
파일럿 압력	3 ... 8 bar
ATEX 카테고리 가스	II 3G
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex nA II T4 X
ATEX 카테고리 먼지	II 3D
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tD A22 IP54 T95°C X
방폭 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
부식 방지 등급 KBK	0
주변 온도	-5 ... 50 °C
전기 연결	플러그 M8
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함
파일럿 배기 포트 82/84	M5
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	G1/8
공압 연결구, 포트 4	G1/8
공압 연결구, 포트 5	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
서브-베이스에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트