


# 매니폴드 스트립 VABM-B6-E-G12-9

Part Number: 545823

FESTO

VUVB 솔레노이드 밸브 용.



## 자료 시트

특징	값
격자 치수	21 mm
최대 밸브 연수	9
부식 방지 등급 KBK	2
최대 조임 토크, H-레일 마운팅	1.5 Nm
최대 죄임 토크, 밸브 마운팅	2 Nm
최대 조임 토크, 벽면 마운팅	5 Nm
제품 중량	1,270 g
외부 파일럿 공압 포트 12/14	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 3	G1/2
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
매니폴드 스트립, 재질정보	전조 알루미늄 합금