


후드 NECV-S1W37

Part Number: 545974

FESTO

밸브 터미널 VTSA 및 VTSA-F용, 케이블 미포함 in-house 조립용.



자료 시트

특징	값
적용 분야	멀티 핀 플러그 연결 밸브 터미널 VTSA/VTSA-F 전용
제품 중량	180 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	각형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	37
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	37
전기 연결 1, 마운팅 타입	M4 나사 3개
전기 연결 2, 연결 기술	크림프 접점
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	2 A
서지 강도	1 kV
케이블 패킹 연결	M20x1,5
케이블 직경	5 ... 13 mm
공칭 도선 단면적	0.08 ... 0.5 mm ²
보호 등급	IP65 NEMA 4
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
하우징 소재	PA