



솔레노이드 밸브 MFHB-2-1/8

Part Number: 546048
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	2/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액츄에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	90 l/min
작동 압력	0 ... 8 bar
디자인 구조	포펫 시트
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	1.3 mm
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤쇠
Off 스위칭 시간	14 ms
On 스위칭 시간	10 ms
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-5 ... 40 °C
제품 중량	60 g
파일럿 배기 포트 84	M5
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 아노다이징