



# 레귤레이터 플레이트 VABF-S2-1-R2C2-C-10

Part Number: 546088

FESTO

밸브 터미널 VTSA용, 5599-2 표준 포트 패턴, 최대 10 bar.



## 자료 시트

| 특징              | 값                                |
|-----------------|----------------------------------|
| 폭               | 42 mm                            |
| 표준에 기반          | ISO 5599-2                       |
| 조립 위치           | 어디든                              |
| 공압 수직 적재        | 2 포트용 압력 조절기                     |
| 컨트롤러 기능         | 출력 압력 일정<br>이차 배기 포함             |
| 압력 게이지 선택       | 가능                               |
| 압력 조절 범위 Mpa    | 0.1 ... 1 MPa                    |
| 압력 조절 범위        | 1 ... 10 bar                     |
| 압력 조절 범위 psi    | 14.5 ... 145 psi                 |
| 입력 압력 1         | 0.5 ... 10 bar                   |
| 공급 압력 1 Mpa     | 0.05 ... 1 MPa                   |
| 공급 압력 1 psi     | 7.25 ... 145 psi                 |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK    | 0 - 부식 응력 없음                     |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 보호 등급           | IP65<br>NEMA 4                   |
| 주변 온도           | -5 ... 50 °C                     |
| 제품 중량           | 640 g                            |
| 수직 적재식 마운팅 방식   | 매니폴드 블록상<br>개별 서브베이스             |
| 압력 게이지 연결       | 유지 클램프 포함                        |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                        |
| 제어 패널 소재        | PA                               |
| 레귤레이터 하우징 소재    | 알루미늄 다이캐스트                       |