


설정값 모듈 MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Part Number: 546224

FESTO

비례 제어 기술용.



자료 시트

특징	값
디스플레이, active setpoint	황색 LED
준비 상태 표시	녹색 LED
작동 전압 범위 DC	20 ... 30 V
입력 저항, 외부 셋포인트 입력	일반적으로 100 kOhm
입력 저항, 셋포인트 입력	3 kOhm
조절 가능한 출력 전압	0 ... 10 V
24VDC에서 전력 소모	1.5 W
최대 출력 전류	27 mA
잉여 리플	10 %
전압, 외부 셋포인트 입력	0 ... 10 V
전압 공급 설정값	10 ... 10.6 V
전류 공급 설정값	6 ... 6.36 mA
포텐시오미터, 외부 셋포인트 입력	2.5 ... 10 kOhm
인증	C-Tick
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP20
주변 온도	0 ... 60 °C
조립 위치	어디든
제품 중량	80 g
종단 단면	2.5 mm ²
전기 연결	볼트 체결 단자
마운팅 형태	Top-hat 레일 포함