

기본 밸브 LFMB-D-MAXI-A-U



Part Number: 546450

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

나사산 연결 플레이트 미포함 FRB 나사산 핀 포함. 1 µm 필터 카트리지가, 금속 바울 보호망 포함.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
시리즈	D
사이즈	MAXI
디자인 구조	화이버 필터
필터 등급	1 µm
응축수 배수기	완전 자동
작동 압력	21 ... 180 Psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입
출력에서 공기 청정 등급	ISO 8573-1:2010[5:7:3]에 따른 압축 공기 가스 주입
필터 효율	99.99 %
최대 응축수 용량	2.72 oz(l)
바울 보호망	금속 바울 보호망
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	33.8 ... 140 °F
주변 온도	14 ... 140 °F
보관 온도	14 ... 140 °F
잉여 오일 함량	0.0000135 oz/yd3
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
조립 위치	수평 +/- 5
하우징 소재	아연 다이캐스트
필터 소재	Boron silicate 화이버
보울 소재	PC
재질 사항	RoHS 에 승인
제품 중량	42 oz