

플라스틱 배관 PUN-5/32X1/32-U-RT-500

Part Number(&P): 546639

FESTO

CK 및 N 연결용.

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.

Old part no. 13028503



자료 시트

특징	값
외부 지름, 인치	5/32
내부 지름, 인치	3/32
최소 휨 반경	0.202 "
온도에 따른 작동압력	-14 ... 150 Psi
작동 매체	필터처리 압축공기 진공
주변 온도	-68 ... 140 °F
길이에 따른 제품 중량	0.103 oz/ft
색상	적색
지주 경도	A 98 +/-3
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
튜브에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)