

플라스틱 배관 PUN-3/16X1/32-U-WS-500


Part Number(&P): 546685

FESTO

CK 및 N 연결용.

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.

Old part no. 13028635



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------|-----------------|
| 외부 지름, 인치 | 3/16 |
| 내부 지름, 인치 | 1/8 |
| 최소 휨 반경 | 0.339 " |
| 온도에 따른 작동압력 | -14 ... 150 Psi |
| 작동 매체 | 필터처리 압축공기 진공 |
| 주변 온도 | -68 ... 140 °F |
| 길이에 따른 제품 중량 | 0.129 oz/ft |
| 색상 | 백색 |
| 지주 경도 | A 98 +/-3 |
| 재질 사항 | 동성분 및 PTFE 제거형 |
| 튜브에 대한 재질 정보 | TPE-U(PU) |