



진공 필터 VAF-DB-1/4

Part Number: 547261

FESTO

파티클 입자 필터링용



자료 시트

특징	값
조립 위치	수평
필터 등급	80 µm
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
작동 압력에 주의	연결 4: 검정
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	-5 ... 50 °C
최대 죄임 토크	8.7 Nm
제품 중량	71 g
마운팅 형태	라인 설치 벽면/표면 고정 포함
공압 연결구	G1/4
진공 연결	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
필터 소재	PE
하우징 소재	유동성 접점
보울 소재	PA
이젝터 펄스의 적합성	<= 7 bar