



압력 센서 SDET-22T-D100-G14-U-M12

Part Number(&P): 547490

FESTO

다용도로 사용 가능, 가스, 유체, 공기용



자료 시트

특징	값
인증	C-Tick
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	피에조 저항 압력 센서
압력 측정 범위, 초기 값	0 bar
압력 측정 범위, 최종 값	100 bar
과부하 범위	200 bar
작동 매체	유체 매질 가스형태 매질 압축 공기
매체 온도	-10 ... 100 °C
주변 온도	0 ... 80 °C
정확도, FS	1 %
아날로그 출력	0,1 - 10 V
회로 단락 보호	예
작동 전압 범위 DC	14 ... 30 V
극성 보호	작동 전압용
전기 연결	플러그 EN 60947-5-2에 따름 M12x1 4-핀 원형 디자인
아날로그 출력 연결 타입	3 선
재질 정보, 플러그 하우징	PBT
마운팅 형태	옵션 내부 (암) 나사산 포함 액세서리 포함
공압 연결구	G1/4
제품 중량	100 g
하우징에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
실링 링, 재질정보	FPM
재질 정보, 센서 부품	Al ₂ O ₃ 96%
재질 정보, 압력 공급 포트	CrNi steel 1.4305
보호 등급	IP65
부식 방지 등급 KBK	2