



# 진공 발생기 카트리지 VN-14-H

Part Number: 547699

FESTO

VN 진공 발생기용, 높은 진공



## 자료 시트

| 특징                  | 값                             |
|---------------------|-------------------------------|
| 공칭 사이즈, 라발 노즐       | 1.4 mm                        |
| 조립 위치               | 어디든                           |
| 배출기 특성              | 표준<br>높은 진공도                  |
| 작동 압력               | 1 ... 8 bar                   |
| 최대 진공도시 작동 압력       | 3.5 bar                       |
| 최대 진공               | 92 %                          |
| 공칭 작동 압력            | 6 bar                         |
| 대기상태에서 최대 흡입율       | 48.8 l/min                    |
| 공칭 작동 압력에서 에어 공급 타임 | 0.48 s                        |
| 작동 매체               | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일로트 매체 확인     | 윤활 작동 불가능                     |
| 부식 방지 등급 KBK        | 2 - 부식 응력 수준 보통               |
| PWIS conformity     | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 매체 온도               | 0 ... 60 °C                   |
| 주변 온도               | 0 ... 60 °C                   |
| 제품 중량               | 3.75 g                        |
| 씰 소재                | NBR                           |
| 리시버 노즐 소재           | POM                           |
| 트랜스미터 노즐 소재         | 전조 알루미늄 합금                    |