


# T-피팅 NPFB-T-3M5-F

Part Number(&P): 547744

FESTO

CQ push-in 피팅용.

R 및 G 나사산 러그 사용시, 추가 씰링을 위해 나사산 씰링 테이프 또는 액체 씰런트 사용을 권장합니다. G 나사산 러그 씰링용으로 축 씰링 링 소프트 알루미늄 AL 99.5도 사용 가능.



## 자료 시트

특징	값
나사산 피팅용 재질 정보	황동 니켈 도금
컨테이너 사이즈	10
작동 압력	-0.95 ... 40 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-]
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-20 ... 150 °C
제품 중량	10 g
공압 연결구, 포트 1	M5
재질 사항	RoHS 에 승인