

연결 케이블 SBOA-K20CP-WS

Part Number: 548823

FESTO

SBOI-Q-... 및 SBOC-Q-... 콤팩트 비전 시스템용



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
작동 전압 범위 DC	<= 60 V
보호 등급	IP65 IP67 IEC 60529에 따름
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 80 °C
주위 온도	-20 ... 80 °C
전기 연결	각형 플러그 / 일자형 소켓
케이블 구조	2x0,24+2x0,34+0,49
케이블 직경	5.5 mm
케이블 길이	2 m
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
케이블 피복 색상	회색 광
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	황동 PUR 니켈 도금
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR
크림프 콘넥터용 재질 정보	청동 / 황동 금 도금