


끝단 컨트롤러 CPX-CMPX-C-1-H1

Part Number: 548931

FESTO

모듈형 전기 터미널 CPX용.



자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
진단	모듈 지향 진단 로컬 7세그먼트 디스플레이를 통해
최대 모듈 수	10
디스플레이	세븐-세그먼트 디스플레이
제어 부품	3 키
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
부하 전압 범위 DC	20 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
공칭 전압 DC	24 V
공칭 작동 전압에서 전류 소모	80 mA
허용 부하 전류	2.5 A
DIN/IEC 68, part 2-29에 따른 연속적인 충격 저항	가혹도 레벨 2에 따른 시험을 거침
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
상대 공기 습도	5 - 95 % 비-응결
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
DIN/IEC 68, parts 2 - 6 에 따른 진동 저항	가혹도 레벨 2에 따른 시험을 거침
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	140 g
스트링당 축	1
축 스트링 수	1
제어 인터페이스 전기적 연결	플러그 소켓 M9 5-핀
케이블 길이	<= 30 m
제어 인터페이스	디지털 소켓 스트립, 5.08 mm 격자 광화이버 케이블에 따름
하우징 소재	PA-강화