


# 모터 컨트롤러 SEC-ST-48-6-P01

Part Number: 548945  
단종 예정 제품

스텝 모터용

단종 예정 제품. 2016년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



## 자료 시트

| 특징                                    | 값                        |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 컨트롤러 작동 모드                            | Bipolar-Chopper-Driver   |
| 작동 모드                                 | 1/32 step, 6400 steps/U  |
| 조절 가능 전류 감소                           | DIP 스위치를 통해 0 또는 70      |
| 스텝 조절                                 | DIP 스위치를 통해              |
| 공칭 전류 조절                              | DIP 스위치                  |
| 최대 스텝 주파수                             | 40 kHz                   |
| 공칭 전류                                 | 1.25 ... 6 A             |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조 ) | EU-EMV 가이드라인에 대응         |
| 보관 온도                                 | -10 ... 60 °C            |
| 보호 등급                                 | IP20                     |
| 주변 온도                                 | 0 ... 40 °C              |
| 인증                                    | C-Tick                   |
| 제품 중량                                 | 660 g                    |
| 논리 회로 입력 동작 범위                        | 4 ... 6 V<br>20 ... 26 V |
| 전기 연결                                 | 볼트 체결 단자                 |
| 마운팅 형태                                | Top-hat 레일 포함            |