


멀티핀 노드 VABE-S6-LT-C-S10-R5

Part Number: 549047

FESTO

밸브 터미널 VTSA 및 VTSA-F용.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
최대 밸브 연수	복동 솔레노이드 밸브 포함 10 단동 솔레노이드 포함 20
최대 여자 전류	10 A
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	790 g
전기 연결구 수	10
전기적 연결	멀티핀 플러그
전기 연결	5-핀 M12 플러그
커버 소재	PA
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트