


커버 VAEM-S6-C-S6-R5

Part Number: 549048

FESTO

12연 단일 파일럿 밸브 또는 6연 복동 솔레노이드 밸브까지
연결 가능.



자료 시트

특징	값
최대 밸브 연수	단동 솔레노이드 밸브 포함 12 복동 솔레노이드 밸브 포함 6
최대 여자 전류	10 A
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	200 g
전기 연결구 수	6
전기 연결	5-핀 M12 플러그
하우징 소재	PA