



레귤레이터 플레이트 VMPA1-B8-R3C2-C-06

Part Number: 549054

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|---------------------------------|
| 폭 | 10.5 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 공압 수직 적재 | 4포트용 압력 조절기 |
| 컨트롤러 기능 | 출력 압력 일정 이차 배기 포함 |
| 압력 게이지 선택 | 가능 |
| 압력 조절 범위 | 2 ... 6 bar |
| 입력 압력 1 | 0.5 ... 10 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보호 등급 | IP65 IEC 60529에 따름 |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 최대 죄임 토크 | 0.25 Nm |
| 제품 중량 | 73.8 g |
| 수직 적재식 마운팅 방식 | 매니폴드 블록상 |
| 압력 게이지 연결 | M5 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 제어 판넬 소재 | PA |
| 씰 소재 | NBR |
| 레귤레이터 하우징 소재 | PA |