


매니폴드 스트립 VABM-C7-12W-G18-10

Part Number: 549656

FESTO

VOVG 슬레노이드 밸브용, 외부 파일로트 에어.



자료 시트

특징	값
최대 밸브 연수	10
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
제품 중량	242 g
파일로트 공압 포트 12	M3
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	M7
공압 연결구, 포트 3	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금