


# 솔레노이드 코일 MD-2-24VDC-PA

Part Number: 549903

★ 핵심 제품군

DC 전압용, 플러그 소켓 없음.

FESTO



## 자료 시트

| 특징              | 값                     |
|-----------------|-----------------------|
| 조립 위치           | 어디든                   |
| 정격 사용 시간        | 100 %                 |
| 특성 코일 자료        | 24 V DC: 6.8 W        |
| 허용 가능 전압 파동     | +/- 10 %              |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L        |
| 보호 등급           | IP65                  |
| 주변 온도           | -20 ... 50 °C         |
| 피팅에 대한 최대 죄임 토크 | 0.5 Nm                |
| 제품 중량           | 110 g                 |
| 전기 연결           | DIN EN 175301-803에 따름 |
| 마운팅 형태          | 널링 너트 포함              |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인             |
| 솔레노이드 코일 소재     | Duroplast<br>구리<br>강철 |
| 와인딩 소재          | 구리                    |