



엔코더 케이블 NEBM-T1G8-E-10-N-S1G15

Part Number: 550315

FESTO

서보 모터 EMMS-ST-... 에 적합함



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---------------------------------------|--|
| 케이블 식별 | 명판 라벨 홀더 제외 |
| 제품 중량 | 570 g |
| 전기 연결 1, 기능 | 필드 장치 측 |
| 전기 연결 1, 설계 | 각도 |
| 전기 연결 1, 연결 타입 | 플러그 소켓 |
| 전기 연결 1, 케이블 인출구 | 일자형 |
| 전기 연결 1, 연결 기술 | ITT M3 |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수 | 12 |
| 전기 연결 1, 점유 핀/와이어 | 8 |
| 전기 연결 2, 기능 | 컨트롤러 측 |
| 전기 연결 2, 설계 | 각도 |
| 전기 연결 2, 연결 타입 | 플러그 |
| 전기 연결 2, 케이블 인출구 | 일자형 |
| 전기 연결 2, 연결 기술 | Sub-D |
| 전기 연결 2, 핀/와이어 수 | 15 |
| 전기 연결 2, 점유 핀/와이어 | 8 |
| 작동 전압 범위 DC | 0 ... 30 V |
| 공칭 동작 전압 DC | 24 V |
| 작동 전압 범위 AC | 0 ... 30 V |
| 공칭 작동 전압, AC | 24 V |
| 케이블 길이 | 10 m |
| 케이블 특성 | 체인 링크 트렁크에 적합 |
| 굽힘 반경, 유연한 케이블 설치 | >= 48 mm |
| 케이블 직경 | 5.8 mm |
| 케이블 구조 | 1x4x0,15+4x0,34 차폐 |
| 공칭 도선 단면적 | 0.15 mm ² 0.34 mm ² |
| 보호 등급 | IP65 |
| 보호 등급에 관한 참고 사항 | 플러그 커넥터 Sub-D의 경우 IP30 조립된 조건 |
| 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도 | -10 ... 80 °C |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-RoHS-RL 지침 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 케이블 피복 소재 | TPE-U(PUR) |