



모터 케이블 NEBM-S1G9-E-15-LE6

Part Number: 550742

☆ 핵심 제품군

서보 모터 EMMS-ST-... 에 적합함

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
작동 전압 범위 DC	0 ... 72 V
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-40 ... 70 °C
주위 온도	-40 ... 70 °C
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 58 mm
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	9
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	6
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 날선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	7
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	6
배선 끝단	배선 끝단 이음관
케이블 구조	7x0,34 차폐
케이블 직경	8 mm
케이블 길이	15 m
공칭 도선 단면적	0.34 mm ²
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
케이블 피복 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PUR)