

플라스틱 배관 PEN-16X2,5-BL-100

Part Number: 551449

FESTO

표준 외경 튜브, QS 플러그 연결용, 폴리에틸렌 (식품 산업에서 사용 미승인).



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|--|
| 외부 직경 | 16 mm |
| 유량에 사용하는 굵힘 반경 | 122 mm |
| 내부 직경 | 10.8 mm |
| 최소 휨 반경 | 57.5 mm |
| 튜브 특성 | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| 작동 압력에 주의 | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| 인증 | TÜV |
| 인증서 발행 부서 | B 013277 0506 00 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 클린룸 등급 | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 길이에 따른 제품 중량 | 0.1029 kg/m |
| 공압 연결구 | 외부 직경 16 mm의 푸쉬인 커넥터용 |
| 색상 | 청색 |
| 지주 경도 | D 52 +/-3 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 튜브 소재 | PE |