



## 자료 시트

특징	값
폭	30 mm
높이	72 mm
길이	22 mm
제품 중량	60 g
필드버스 인터페이스에 관한 주의	PROFINET
Ethernet 케이블 설명	Type: CAT 5 개별 코어 직경: 최대 1.6mm 0.13 - 0.36 mm <sup>2</sup> , 7-선 0.13 - 0.36 mm <sup>2</sup> , 1-선
직접 및 간접 접촉에 대한 보호	안전 차단 기능 포함 방호초저전압(PELV)
허용 가능 케이블 직경	5 ... 8 mm
보호 등급	IP65 IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-40 ... 70 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	아연 다이캐스트 니켈 도금
씰 소재	NBR
전기 접점 소재	구리 합금 니켈 및 금 도금