

원형 실린더 DGS-25- -S2-S6

Part Number: 552393
단종 예정 제품


FESTO

끝단 쿠션없는 형태

본 제품은 Festo 브라질에서만 가능

단종 예정 제품. 2016년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

예시 표시



자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 500 mm
피스톤 직경	25 mm
쿠션	쿠션 없음
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드
위치 감지	없음
사양	양 로드 열 저항성 실, 최대 120°C
작동 압력	1 ... 12 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-20 ... 120 °C
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	247 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	247 N
공압 연결구	G1/8
커버에 대한 재질 정보	강철 아연 도금
실에 대한 재질 정보	FPM
피스톤 로드에 대한 재질 정보	열-처리 강철
실린더 몸체에 대한 재질 정보	고합금 강철