


플라스틱 배관 PAN-V0-4X0.75-BL

Part Number: 552439

FESTO

화염 방지



자료 시트

특징	값
외부 직경	6 mm
push-fit 피팅용 외경	4 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	20 mm
내부 직경	2.6 mm
최소 휨 반경	5 mm
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 12 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] 물 석유
주변 온도	-30 ... 90 °C
길이에 따른 제품 중량	0.037 kg/m
색상	청색
지주 경도	A 68 +/-3 D 53 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브에 대한 재질 정보	폴리아미드 12 PVC-P