

# 광섬유 케이블 SOOC-TB-P-M3-1-R10-S4

Part Number: 552822  
단종 예정 제품

FESTO

SOE4 광 화이버 유니트에 적합함  
단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
재질 사항	RoHS 에 승인
측정 방법	투과형 광 센서
물체의 최소 직경	0.05 mm
광케이블 - 특수 기능	강화 PP
작업 범위	30 mm
주변 온도	-55 ... 70 °C
사이즈, 헤드	M3
광케이블 길이	1 m
슬리브 길이	40 mm
최소 휨 반경	10 mm
최대 조임 토크	1 Nm
외부 직경	1 mm
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
광섬유 소재	PE
보호 등급	IP66
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III