


# 광섬유 케이블 SOOC-TB-P-M4-2-R15

Part Number: 552823

FESTO

SOE4 광 화이버 유니트에 적합함



## 자료 시트

| 특징              | 값                  |
|-----------------|--------------------|
| 재질 사항           | RoHS 에 승인          |
| 측정 방법           | 투과형 광 센서           |
| 물체의 최소 직경       | 0.2 mm             |
| 광케이블 - 특수 기능    | 강화 PP              |
| 작업 범위           | 120 mm             |
| 주변 온도           | -55 ... 70 °C      |
| 사이즈, 헤드         | M4                 |
| 광케이블 길이         | 2 m                |
| 최소 휨 반경         | 15 mm              |
| 최대 죄임 토크        | 2 Nm               |
| 외부 직경           | 2.2 mm             |
| 하우징 소재          | 고합금 강철, 부식방지       |
| 광섬유 소재          | PE                 |
| 보호 등급           | IP66               |
| 부식 방지 등급 KBK    | 1 - 부식 응력 수준 낮음    |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |