


광섬유 케이블 SOOC-DS-H-M6-1-R40

Part Number: 552841
단종 예정 제품

FESTO

SOE4 광 화이버 유니트에 적합함
단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
재질 사항	RoHS 에 승인
측정 방법	확산 반사 센서
물체의 최소 직경	0.1 mm
광케이블 - 특수 기능	회색 - 상태 표시 불가
작업 범위	200 mm
주변 온도	-55 ... 70 °C
사이즈, 헤드	M6
광케이블 길이	1 m
최소 휨 반경	40 mm
최대 죄임 토크	3 Nm
외부 직경	2.2 mm
하우징 소재	다이어프램 밸브
광섬유 소재	PE
보호 등급	IP66
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III