


# 진공 필터 VAF-DB-3/8

Part Number: 553140

FESTO

파티클 입자 필터링용



## 자료 시트

| 특징              | 값                             |
|-----------------|-------------------------------|
| 조립 위치           | 수평                            |
| 필터 등급           | 80 µm                         |
| 작동 압력           | -0.95 ... 0 bar               |
| 작동 압력에 주의       | 연결 4: 검정                      |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III            |
| 주변 온도           | -5 ... 50 °C                  |
| 최대 죄임 토크        | 15.3 Nm                       |
| 제품 중량           | 156 g                         |
| 마운팅 형태          | 라인 설치<br>벽면/표면 고정 포함          |
| 공압 연결구          | G3/8                          |
| 진공 연결           | G3/8                          |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                     |
| 씰 소재            | NBR                           |
| 필터 소재           | PE                            |
| 하우징 소재          | 유동성 접점                        |
| 보울 소재           | PA                            |
| 이젝터 펄스의 적합성     | <= 7 bar                      |