


# 플라스틱 배관 PAN

Part Number: 553610

FESTO

최소 주문 수량을 확인해 주십시오.



## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
외부 직경	4 ... 16 mm
내부 직경	2.5 ... 12 mm
표준에 따름	DIN 73378-PA12-PHL
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 35 bar
인증	TÜV
인증서 발행 부서	B 013277 0506 00
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] 석유
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-60 ... 100 °C
색상	청색 갈색 황색 회색 투명 적색 흑색 은색 백색
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	폴리아미드 12 TPE-A