

# 흡착 건조기 PDAD-13-N3/8



Part Number: 553758  
단종 예정 제품

FESTO

건조 청결 압축 공기용.

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.

단종 예정 제품. 2016년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
조립 위치	가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착! 수평
디자인 구조	냉각-재생가능 흡착식 건조기
입력 압력 1	4 ... 16 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 인쇄 장치 규정이 대응
압력 이슬점	-40 °C
감소 유량의 압력 이슬점	-70 °C
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-20 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	-40°C에서 ISO 8573-1:2010 [2:2:2]에 준하는 압축 공기 -70°C에서 ISO 8573-1:2010 [2:1:2]에 준하는 압축 공기
매체 온도	2 ... 50 °C
주변 온도	5 ... 50 °C
제품 중량	14,000 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	NPT3/8-18
공압 연결구, 포트 2	NPT3/8-18
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금