



## 자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 AC	300 V
허용 가능 전류 부하	10 A
종단 단면	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
주변 온도	-25 ... 100 °C
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
하우징 소재	PBT