


콘넥터 케이블 NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Part Number: 553949

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
전기 연결	플러그 소켓 Sub-D 9-핀 15-핀
케이블 인터페이스	Sub-D/나사 터미널 SUB-D 15-핀 플러그
케이블 길이	2.5 m
케이블 특성	표준
최소 케이블 휨 반경	78 mm
케이블 직경	5.2 mm
케이블 형태	LIYCY
케이블 구조	3x0,34 차폐
색상 코드, 심 절연	갈색 넓은 감지 범위 백색
보호 등급	IP40
주변 온도	-30 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
Material cable sheath	PVC
케이블 피복 색상	회색
Material housing	신호 없음: 신호 트리거 니켈 도금된 황동
Material electrical contact	금 도금