



스토퍼 실린더 DFST-50-30-DL-Y4-A

Part Number: 555573
단종 예정 제품

FESTO

스프링 포함, 조절 가능한 앞면 충격 완충기.
단종 예정 제품. 2020년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
행정거리	30 mm
피스톤 직경	50 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	수평
작동 모드	복동
디자인 구조	토글 레버형 피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
토글 레버 위치의 감지	유도 센서용
사양	단일 끝단 피스톤 로드
토크에 대한 보호/가이드	가이드 로드
작동 압력	3 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
주변 온도	5 ... 60 °C
충격력	3,000 N
제품 중량	1,800 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구	G1/8
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
커버 소재	알루미늄 다이캐스트
씰 소재	NBR
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지