


서브-베이스  
**VABS-S2-2S-N12-K1**  
 Part Number: 555637

FESTO



자료 시트

| 특징                 | 값                                |
|--------------------|----------------------------------|
| 폭                  | 52 mm                            |
| 표준에 기반             | ISO 5599-2                       |
| 조립 위치              | 어디든                              |
| 파일럿 공압 공급          | 외부                               |
| 작동 압력 MPa          | -0.09 ... 1 MPa                  |
| 작동 압력              | -0.9 ... 10 bar                  |
| 작동 전압 범위 AC        | 110 V                            |
| 작동 전압 범위 DC        | 24 V                             |
| 서지 강도              | 4 kV                             |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하 | 2 A                              |
| 오염 등급              | 3                                |
| 작동 매체              | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 작동 및 파일럿 매체 확인     | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK       | 0 - 부식 응력 없음                     |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 보호 등급              | IP65<br>NEMA 4<br>조립된 조건         |
| 주변 온도              | -5 ... 50 °C                     |
| 제품 중량              | 815 g                            |
| 마운팅 형태             | 관통 홀 포함                          |
| 재질 사항              | RoHS 에 승인                        |
| 연결 플레이트 소재         | 알루미늄 주물                          |