



수직 압력 차단 플레이트 VABF-S1-2-L1D1-C

Part Number: 555790

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	54 mm
표준에 기반	ISO 5599-1
조립 위치	어디든
공압 수직 적재	1용 대체 압력 공급
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
입력 압력 1	0.5 ... 10 bar
공급 압력 1 Mpa	0.05 ... 1 MPa
공급 압력 1 psi	7.25 ... 145 psi
표준 공칭 유량	1,950 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	1,030 g
수직 적재식 마운팅 방식	매니폴드 블록상 개별 서브베이스
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트