



# 기본 밸브 LOCB-3-1/4

Part Number: 556345

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열림, 단동 솔레노이드
액츄에이터 형태	공압
폭	50 mm
표준 공칭 유량	600 l/min
작동 압력 MPa	0.2 ... 1 MPa
작동 압력	2 ... 10 bar
디자인 구조	포펫 시트
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	6.5 mm
조립 위치	어디든
파일럿 압력 MPa	0.1 ... 1 MPa
파일럿 압력	1 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	495 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 공압 포트 12	M20x1
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 아노다이징