

**플러그 나사**  
**QSC-F-G1/4-I**  
 Part Number(&P): 556858

**FESTO**

360° 회전 가능, 4개 배출구.



**자료 시트**

특징	값
사이즈	표준
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 16 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	3
식품 안전	생산자 요구에 따라
주변 온도	0 ... 150 °C
인증	Germanischer Lloyd
최대 죄임 토크	15 Nm
제품 중량	8.8 g
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	황동 크롬 및 니켈 도금
나사 싺에 대한 재질 정보	FPM
튜브 싺에 대한 재질 정보	FPM