


매니폴드 스트립 VABM-C8-12E-G14-12-M1

FESTO

Part Number: 557661

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.



자료 시트

특징	값
격자 치수	12 mm
최대 밸브 연수	12
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
최대 죄임 토크, 밸브 마운팅	0.6 Nm
최대 조임 토크, 벽면 마운팅	5 Nm
제품 중량	890 g
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
공압 연결구, 포트 5	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금