

# 플라스틱 배관 PLN-6X1-SI

Part Number: 558212

FESTO

높은 화학적 및 위생적 저항성



## 자료 시트

특징	값
외부 직경	6 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	32 mm
내부 직경	4 mm
최소 휨 반경	11 mm
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
인증	TÜV
인증서 발행 부서	B 013277 0506 00
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-30 ... 80 °C
길이에 따른 제품 중량	0.0147 kg/m
공압 연결구	외부 직경 6 mm의 푸쉬인 커넥터용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 4mm용 바브드 커넥터 내경 4mm용
색상	은색
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	PE