

# 플라스틱 배관 PLN-8X1,25-SI

Part Number: 558213

FESTO

높은 화학적 및 위생적 저항성



## 자료 시트

| 특징                                       | 값  |
|--|--|
| 외부 직경                                    | 8 mm   |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경                           | 50 mm  |
| 내부 직경                                    | 5.9 mm   |
| 최소 휨 반경                                  | 23 mm  |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa   |
| 온도에 따른 작동압력                              | -0.95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi  |
| 작동 압력에 주의                                | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| 인증                                       | TÜV  |
| 인증서 발행 부서                                | B 013277 0506 00   |
| 작동 매체                                    | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L   |
| 클린룸 등급                                   | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 식품 안전                                    | 추가 재료 정보 참조  |
| 주변 온도                                    | -30 ... 80 °C  |
| 길이에 따른 제품 중량                             | 0.0214 kg/m  |
| 공압 연결구                                   | 외부 직경 8 mm의 푸쉬인 커넥터용<br>너트 포함 바브드 커넥터 내경 6mm용<br>바브드 커넥터 내경 6mm용   |
| 색상                                       | 은색   |
| 재질 사항                                    | RoHS 에 승인  |
| 튜브 소재                                    | PE   |