


# 커플링 EAMC-20-30-6-6

Part Number: 558901

FESTO

컨틸레버 축 EGSA 에 적합함



## 자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	6 mm
홀더 직경 2	6 mm
사이즈	20
공칭 길이	30 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	9,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	1.06 kgmm <sup>2</sup>
이송 가능 토크	2.3 Nm
제품 중량	20 g
재질 사항	RoHS 에 승인