


연결 케이블 VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

Part Number: 560418

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|-------------------------|
| 제품 중량 | 2,290 g |
| 전기 연결 | 플러그 포함 케이블 |
| 케이블 길이 | 10 m |
| 케이블 특성 | 표준 |
| 최소 케이블 휨 반경 | 122 mm |
| 케이블 직경 | 10.2 mm |
| 케이블 구조 | 25x0,34 |
| 보호 등급 | IP67 IEC 60529에 따름 |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도 | -5 ... 80 °C |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-RoHS-RL 지침 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| 케이블 피복 소재 | PVC |