


# End 플레이트 VMPAL-EPL-SD25-IP40

Part Number: 560940

FESTO



## 자료 시트

특징	값
폭	43 mm
길이	107.3 mm
최대 밸브 연수	24
밸브 터미널 구조	밸브 사이즈 혼합 가능
솔레노이드 코일의 최대 수량	24
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
파일럿 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
파일럿 압력	3 ... 8 bar
공칭 동작 전압 DC	24 V
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP40
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	190 g
전기 연결 1, 기능	멀티핀 플러그
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	25
재질 사항	RoHS 에 승인
엔드 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트 PA-강화