


End 플레이트 VMPAL-EPR

Part Number: 560945

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	24.8 mm
길이	107.3 mm
내장된 기능	파일럿 에어 공급 선택 (내부 또는 외부)
밸브 터미널 구조	밸브 사이즈 혼합 가능
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
파일럿 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
파일럿 압력	3 ... 8 bar
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 IP67
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	180 g
외부 파일럿 공압 포트 12/14	M7
파일럿 배기 포트 82/84	M7
재질 사항	RoHS 에 승인
엔드 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트 PA-강화