


서브-베이스
VMPAL-AP-10-QS4-1-T1
Part Number: 561017

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	10.7 mm
길이	107.3 mm
격자 치수	10.7 mm
밸브 사이즈	10 mm
압력 분리 영역	덕트 1
최대 밸브 연수	1
유량 방향	전환 가능
밸브 터미널 구조	밸브 사이즈 혼합 가능
솔레노이드 코일의 최대 수량	1
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
파일럿 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
파일럿 압력	3 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	30 g
공압 연결구, 포트 2	외경 4mm 튜브용
공압 연결구, 포트 4	배관용, 4mm 외부 직경
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	PA-강화