


서브-베이스
VMPAL-AP-4X10-QS4-2
 Part Number: 561090

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|----------------------------------|
| 폭 | 42.8 mm |
| 길이 | 107.3 mm |
| 격자 치수 | 10.7 mm |
| 밸브 사이즈 | 10 mm |
| 최대 밸브 연수 | 4 |
| 유량 방향 | 전환 가능 |
| 밸브 터미널 구조 | 밸브 사이즈 혼합 가능 |
| 솔레노이드 코일의 최대 수량 | 8 |
| 작동 압력 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | -0.9 ... 10 bar |
| 파일럿 압력 MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 파일럿 압력 | 3 ... 8 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 3 - 부식 응력 수준 높음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 110 g |
| 공압 연결구, 포트 2 | 외경 4mm 튜브용 |
| 공압 연결구, 포트 4 | 배관용, 4mm 외부 직경 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 연결 플레이트 소재 | PA-강화 |