


# 분배기 FR-4-3/8

Part Number: 561602

FESTO

압축 공기의 분배용.



## 자료 시트

| 특징              | 값                                |
|-----------------|----------------------------------|
| 공칭 사이즈          | 16 mm                            |
| 조립 위치           | 어디든                              |
| 작동 압력 전체 온도 범위  | 0 ... 16 bar                     |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]    |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | 운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통                  |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 주변 온도           | -10 ... 60 °C                    |
| 출력의 수량          | 3                                |
| 공급 라인의 수량       | 1                                |
| 공압 연결구, 포트 1    | G3/8                             |
| 공압 연결구, 포트 2    | G3/8                             |
| 하우징 소재          | 전조 알루미늄 합금<br>아노다이징              |